

Heizwasseraufbereitung im Mini-Format

Die neue Mischbettpatrone desaliQ:MB5 zur Erstbefüllung,
Nachspeisung und Sanierung

NEU

Werkzeugloser Harz-
oder Filterwechsel
dank einfachem cliQ-
Verschluss

Kontrolle der Restkapa-
zität des Harzes durch
integriertes Leitfähig-
keitsmessgerät

Leichte und kompakte
Bauweise für ergo-
nomisches Arbeiten

Robuster Kunststoff-
körper



Energie und Geld sparen durch
aufbereitetes Heizwasser. Wir
beraten Sie gerne.

grünbeck

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ **Vielseitig und flexibel**
Ob Erstbefüllung, Nachspeisung oder Sanierung – die Mischbettpatrone desaliQ:MB5 kann variabel zur Vollentsalzung oder Filtration eingesetzt werden.
- ✓ **Kompatibel**
Greifen Sie auf bewährtes Grünbeck-Zubehör zurück: desaliQ Beutelharz oder desaliQ Inline-Filtermodul. Beide Produkte können auch für die Mischbettpatrone desaliQ:MB9 verwendet werden.
- ✓ **Komfortabel für Installateur und Kunde**
Die Hitzebeständigkeit der Patrone und des Zubehörs ermöglicht eine Heizwasseraufbereitung während des Heizbetriebs. Somit ist die Anwendung ganzjährig möglich.
- ✓ **Sofort einsatzbereit**
Die Mischbettpatrone desaliQ:MB5 wird standardmäßig mit einem desaliQ Beutelharz befüllt ausgeliefert.

- ✓ **Klein und leicht**
Mit ihrem geringen Gewicht und einer Höhe von 35 cm lässt sich die desaliQ:MB5 leicht transportieren und problemlos in jedem Auto verstauen.

Technische Daten

Mischbettpatrone desaliQ:	MB5
Anschlussnennweite	¾"
Harzbeutel à 6 Liter	1
Kapazität < 10 [µS/cm x m³]	135
Kapazität < 50 [µS/cm x m³]	242
Nenndurchfluss [m³/h]	0,5
Gewicht mit Harzbeutel [kg]	ca. 10
Wassertemperatur max. [°C]	65
Bestell-Nr.	707000060000



Zubehör



desaliQ Beutelharz

- vorportionierte Menge Harz für exakt eine Füllung der desaliQ:MB5
- schneller und einfacher Harzwechsel
- intelligentes Verteilersystem in der Mischbettpatrone für gleichmäßige Durchströmung des Beutels von unten nach oben
- Bestell-Nr. 707 435 (2 Stück à 6 Liter)

desaliQ Inline-Filtermodul

- 6 Filterkerzen garantieren effiziente Filtration
- Maschenweite von 5 µm für zuverlässigen Rückhalt von Verunreinigungen
- integrierter Hochleistungsmagnet entfernt metallische und magnetische Partikel
- schnelle und einfache Reinigung des Hochleistungsmagneten
- Bestell-Nr. desaliQ Inline-Filtermodul 707000010000
- Bestell-Nr. desaliQ Inline-Ersatzfilterkerzen 707000020000